

ECM203

EUROPSONIC


Micro pupitre

GENERALITES

Ce micro a été spécialement conçu pour les annonces, les réunions...
Il est facile d'utilisation grâce à son bouton de commande sur la base.

MODE D'EMPLOI

- Mettre les piles dans leur compartiment en respectant bien la polarité.
- Avant de procéder aux branchements, vérifiez que le bouton de contrôle du volume micro sur votre amplificateur est bien au minimum.
- Branchez le cordon sur la sortie du micro.
- Reliez ensuite ce cordon à votre entrée micro ou à une entrée auxiliaire (AUX).



CARACTERISTIQUES

Type : Unidirectionnel
Basse impédance
Sensibilité : - 40 dB (+/- 2)
Bande passante : 100 Hz à 16 KHz
Alimentation : 2 x R6 1,5V

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.